

**Garant****SNHX 1205 rechts, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218615 UNI
GTIN	4062406538118
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max.

Voor de bewerking van een vlak grondvlak moeten op de houder linkse en rechtse platen worden gemonteerd. De van de schacht afwijzende zijde wordt uitgerust met linkse platen.

**Technische beschrijving**

Soort	HB7835
Fasebreedte	0,25 mm
Type	UNI
ISO-code wisselplaat	SNHX 1205
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	5,4 mm
Voor groefbreedte $a_p$	10; 14 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen