

**Garant****SNHX 12045 rechts, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218605 UNI
GTIN	4062406538002
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e$  max.

Voor de bewerking van een vlak grondvlak moeten op de houder linkse en rechtse platen worden gemonteerd. De van de schacht afwijzende zijde wordt uitgerust met linkse platen.

**Technische beschrijving**

Type	UNI
Fasebreedte	0,25 mm
Soort	HB7835
ISO-code wisselplaat	SNHX 12045
Snijmateriaal	HM
Bladdikte	4,5 mm
Voor groefbreedte $a_p$	8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het frezen