



Diamant-doorslijpschijf 4 in1 PREMIUM*** Premium, Schijf-Ø: 230mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	569736 230
GTIN	9003173029473
Artikelklasse	53T

Omschrijving

Uitvoering:

Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-Ø 22,23 mm.

- **Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.**
- **Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.**
- **Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.**
- **Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.**

Maximale capaciteit en levensduur dankzij nieuwe segmenttechnologie met geoptimaliseerde korrelverdeling. 20 – 30% snellere snede met **minder trillingen en met zuivere snijkanten.**

Voor **universeel gebruik** op beton, graniet, afsljtende materialen en gewapend beton.

Laaghoogte 14 mm.

Uitvoering promotietekst:

Diamant-doorslijpschijven voor **droog en nat doorslijpen.** Boring-Ø 22,23 mm.

Maximale capaciteit en levensduur en zuivere snijkanten. **Universeel gebruik** op beton, graniet, afsljtende materialen en staal.

Toepassing:

Voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

Materiaal:

Geoptimaliseerd voor: beton, natuursteen, baksteen, gasbeton.

Opmerking:

- **Diamantlaag in de fabriek voorgescherpt. Altijd de draairichting aanhouden!**
- **Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.**

Technische beschrijving

Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	230 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
Vorm	41
Vormbeschrijving	recht
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf