

**Diamant-doorslijpschijf PREMIUM\*\*\* hoogrendement, Schijf-Ø: 230mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	569741 230
GTIN	9003173019016
Artikelklasse	53T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Diamant-doorslijpschijven voor droog en nat doorslijpen. Asgat-Ø 22,23 mm.

- **Korte doorslijptijden door diamanten met grote snijcapaciteit.**
- **Extreem hoge standtijd, minder vaak verwisselen van schijven.**
- **Gelijkblijvende diameter, daardoor altijd de volle snijdiepte.**
- **Minder last van stof, want nauwelijks schijfslijtage.**

**Hoogrendement-uitvoering met 10 resp. 12 mm laaghoogte.** Geschikt voor alle bouwmaterialen, hoge standtijd, geen oververhitting.

**Toepassing:**

Voor het doorslijpen van alle gangbare bouwmaterialen, zoals beton (ook gewapend), baksteen, natuursteen, tegels, keramiek, staal etc.

**Opmerking:**

- **Diamantlaag in de fabriek voorgeschertpt. Altijd de draairichting aanhouden!**
- **Andere diamant-doorslijpschijven op aanvraag.**

**Technische beschrijving**

Schijf-Ø	230 mm
----------	--------

Boring-Ø	22,23 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
geoptimaliseerd voor materiaal	Steen
Vorm	41
Vormbeschrijving	recht
Aandrijfmachine	Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Producttype	Doorslijpschijf