



## Lamellenslijpschijf POLIFAN-STRONG (ZA) voor staal, Ø 125 mm, Korrelgrootte: 40



### Bestelgegevens

Bestelnummer	566322 40
GTIN	4007220777886
Artikelklasse	55P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Lamellenslijpschijf voor de veeleisende bewerking.

De gepatenteerde constructie met **hoge laagdichtheid** voor **hoge afnamecapaciteit** en **standtijd**.

### Technische beschrijving

Vormbeschrijving	schuin
Boring-Ø	22,23 mm
Schijf-Ø	125 mm
Slijpmiddel	Zirkoonkorund (ZA)
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm
geoptimaliseerd voor materiaal	Staal
Maximale omtreksnelheid	80 m/s

Producttype

Lamellenslijpschijf

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	beperkt geschikt		
droog	geschikt		