

Garant
Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, vorm ADB, SK 40, Span-Ø D1: 10mm

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 302043 10 |
| GTIN | 4062406544331 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving
Uitvoering:

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Accessoires:

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.
Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32;
reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------|
| Ø D ₂ | 30 mm |
| Span-Ø D ₁ | 10 mm |
| Schroefdraad M | M8×1 |
| Nuttige lengte L ₁ | 61,5 mm |
| Buiten-Ø D | 49,5 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| L ₂ | 31 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 80,5 mm |
| Verstelafstand V | 10 mm |
| Opname | SK 40 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 μm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Producttype | Hydrohouder |