


Garant**Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, vorm ADB, SK 50, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302053 12
GTIN	4062406544386
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Accessoires:

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.
Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32;
reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	49,5 mm
Span-Ø D ₁	12 mm
Geschikte reduceerhuls	302140; 302135
Ø D ₂	32 mm
Verstelafstand V	10 mm

Afkoppellengte A-maat	80,5 mm
Nuttige lengte L ₁	61,5 mm
L ₂	31,5 mm
Schroefdraad M	M10×1
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder