

**Garant**
**Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, vorm ADB, SK 50, Span-Ø D1: 16mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	302053 16
GTIN	4062406544393
Artikelklasse	31A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- Rondloop  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk (verstelafstand 10 mm).
- Flexibel dankzij gebruik van tussenhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

**Toepassing:**

Voor boren, ruimen en nafrezen.

**Accessoires:**

Aanslagschroeven voor directe spanning resp. bij gebruik van reduceerhulzen op aanvraag.  
Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, gr. 12; 20; 32;  
reduceerhuls nr. 302135 – 302187.

**Technische beschrijving**

L <sub>2</sub>	33 mm
Buiten-Ø D	49,5 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Schroefdraad M	M12×1
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	61,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Verstelafstand V	10 mm
Afkoppellengte A-maat	80,5 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Hydrohouder