


Garant**Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, HSK-A 63, Span-Ø D1: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	307513 25
GTIN	4062406544485
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

- Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).
- Voor boren, ruimen en frezen.

Accessoires:

Reduceerhulzen 302135 – 302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

Opmerking:

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M16×1
Ø D ₂	57 mm
Verstelafstand V	10 mm
Buiten-Ø D	53 mm
L ₃	57 mm
Span-Ø D ₁	25 mm

Afkoppellengte A-maat	120 mm
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder