


Garant**Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, HSK-A 100, Span-Ø D1: 16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 307523 16 |
| GTIN | 4062406544515 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

- Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).
- Voor boren, ruimen en frezen.

Accessoires:

Reduceerhulzen 302135 – 302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

Opmerking:

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|--------|
| Schroefdraad M | M12×1 |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm |
| Span-Ø D ₁ | 16 mm |
| L ₃ | 45 mm |
| L ₂ | 53 mm |
| Ø D ₂ | 38 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Buiten-Ø D | 50 mm |
| Verstelafstand V | 10 mm |
| Opname | HSK-A 100 |
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |
| Opnamenorm | ISO 12164-1 |
| Vorm | A |
| Inwendige koeling | ja, met max. 80 bar |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Balluff-chip-boring | ja |
| Producttype | Hydrohouder |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Cilindrische reinigerKunststof Pen-Ø 16 mm | 343720 16 |
|--|-----------|