


Garant
Hydrodehn-spanhouder BASIC kort, slank, HSK-A 100, Span-Ø D1: 32mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	307523 32
GTIN	4062406544539
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- Met RFID/Balluff-chip-boring.

Toepassing:

- Hoge verspaningscapaciteit (maar geen extreme zware verspaning).
- Voor boren, ruimen en frezen.

Accessoires:

Reduceerhulzen 302135 – 302187, koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, cilindrische reinigers nr. 343720.

Opmerking:

A-maat = 200 mm op aanvraag leverbaar!

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M16×1
Verstelafstand V	10 mm
Geschikte reduceerhuls	302175; 302180; 302177; 302187
Ø D ₂	63 mm
Span-Ø D ₁	32 mm
L ₃	60 mm

L ₂	62 mm
Afkoppellengte A-maat	110 mm
Buiten-Ø D	67 mm
Opname	HSK-A 100
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	ISO 12164-1
Opnamenorm	ISO 12164-1
Vorm	A
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder

Accessoires

Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 6 mm	302175 6
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 25 mm	302175 25
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 16 mm	302175 16
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 18 mm	302175 18
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 12 mm	302175 12
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 10 mm	302175 10
Cilindrische reinigerKunststof Pen-Ø 32 mm	343720 32
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 20 mm	302175 20
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 14 mm	302175 14
Gesleufde reduceerhulsmet koeling Span-Ø D1 8 mm	302175 8