

REGO-FIX▲**ER 40-spantang secuRgrip uittrekbeveiliging, Span-Ø d: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309423 25
GTIN	2050002050082
Artikelklasse	33B

Omschrijving**Uitvoering:**

Spantangen met secuRgrip® vertonen een draadachtige contour in de spanboring. Door het draadinzetstuk op het geslepen HB-oppervlak (Weldon) van de frees aan te brengen, kan de combinatie frees + draadinzetstuk in de spantang worden vastgeschroefd, waardoor het gereedschap er niet uit wordt getrokken.

Geheel gehard en geslepen.

Ongeveer instellen van de lengte mogelijk via geïntegreerde schroef op de bodem van de spantang.

Omschrijving:

Bij het bewerken van dure werkstukken krijgt u slechts één kans om het goed te doen. Lengteveranderingen door het uittrekken van gereedschap kan tot ernstige werkstukschade leiden. ER-secuRgrip-spantangen bieden een maximale uittrekveiligheid bij het frezen.

Voordeel:

- **Proceszeker werken – 100% uittrekbeveiliging van het gereedschap.**
- **Langere gereedschapsstandtijden.**
- **Trillingsdempend effect van de spantang.**
- **Veel flexibiliteit dankzij ER-spantangsysteem.**
- **Gebruiksvriendelijke hantering – geen wijziging van de spantanghouder nodig.**

Toepassing:

Met het secuRgrip®-systeem wordt van een normale spantanghouder een houder met uittrekbeveiliging gemaakt, de voordelen van het flexibele ER-spantangsysteem blijven behouden.

Eerst wordt de spantang in de spanmoer geklikt. Vervolgens de frees op de gewenste lengte inschroeven (als dit in het voortraject nog niet is gebeurd, legt u de lengte-instelschroef licht tegen de frees aan).

T.b.v.:

Alle HM-frezen met standaard Weldon-vlak.

Accessoires:

Draadinzetstuk nr. 309426.

Opmerking:

Spant alleen de nominale diameter. Let op een correcte plaatsing in de spantanghouder: bij het toepassen in bijv. heel erg korte spanhouders is evt. het verwijderen van de lengtecompensatieschijf aan de onderkant van de spantang nodig.

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	25 mm
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Type	met uittrekbeveiliging
Buiten-Ø D	41 mm
Totale lengte L	57,5 mm
Producttype	Spantang