

REGO-FIX▲**Draadinzetstuk voor ER-spantang secuRgrip uittrekbeveiliging, voor span-Ø d: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309426 12
GTIN	2050002050105
Artikelklasse	33B

Omschrijving**Uitvoering:**

Spantangen met secuRgrip® vertonen een draadachtige contour in de spanboring. Door het draadinzetstuk op het geslepen HB-oppervlak (Weldon) van de frees aan te brengen, kan de combinatie frees + draadinzetstuk in de spantang worden vastgeschroefd, waardoor het gereedschap er niet uit wordt getrokken.

Draadinzetstuk van metaal, met TiN-coating.

Omschrijving:

Bij het bewerken van dure werkstukken krijgt u slechts één kans om het goed te doen. Lengteveranderingen door het uittrekken van gereedschap kan tot ernstige werkstukschade leiden. ER-secuRgrip-spantangen bieden een maximale uittrekveiligheid bij het frezen.

Voordeel:

- **Proceszeker werken – 100% uittrekbeveiliging van het gereedschap.**
- **Langere gereedschapsstandtijden.**
- **Trillingsdempend effect van de spantang.**
- **Veel flexibiliteit dankzij ER-spantangsysteem.**
- **Gebruiksvriendelijke hantering – geen wijziging van de spantanghouder nodig.**

Toepassing:

Met het secuRgrip®-systeem wordt van een normale spantanghouder een houder met uittrekbeveiliging gemaakt, de voordelen van het flexibele ER-spantangsysteem blijven behouden.

T.b.v.:

ER-spantang secuRgrip® nr. 309422 en 309423.

Opmerking:

Spant alleen de nominale diameter. Let op een correcte plaatsing in de spantanghouder: bij het toepassen in bijv. heel erg korte spanhouders is evt. het verwijderen van de lengtecompensatieschijf aan de onderkant van de spangtang nodig.

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	12 mm
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Type	met uittrekbeveiliging
Producttype	Spantang