



Aantrekbout Mazak, vorm A, met boring, Geschikt voor conus: 50M



Bestelgegevens

Bestelnummer	308670 50M
GTIN	4062406544546
Artikelklasse	32Z

Omschrijving

Uitvoering:

- **Kopse kant vlakgedraaid.**

Niet afgedicht.

Omschrijving:

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

- **Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).**
- **In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).**

Opmerking:

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	150 Nm
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 50
Schroefdraad M	M24
Geschikt voor conus	50

Totale lengte L	65,4 mm
Boring-Ø	10 mm
Kop-Ø D ₁	28,95 mm
L ₁	25,4 mm
Kraag-Ø D	35,56 mm
Boringeigenschap	met boring
Aantrekbouten-norm	CAT
Producttype	Aantrekbout