

Garant**VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen $\varnothing d = 12$ mm, Schroefdraad M \times L:
M5X100****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 301361 M5X100 |
| GTIN | 4062406544553 |
| Artikelklasse | 31Z |

Omschrijving**Uitvoering:**

VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

Toepassing:

Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet[®]-verlengstukken.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Nuttige lengte L_1 | 60 mm |
| Buiten- \varnothing D | 9,8 mm |
| Schacht- \varnothing d | 12 mm |
| Totale lengte L_{totaal} | 100 mm |
| Boring- \varnothing D_1 | 5,5 mm |
| Schroefdraad M | M5 |
| Opname | $\varnothing d = 12$ mm |
| Inwendige koeling | ja |
| Trilling | gedempt |
| Producttype | Verlengstuk |

