


Garant**Krimhouder met koelkanaalboringen, SK 50 A = 120, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302308 12
GTIN	4062406544638
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Koelkanaalboringen bij span-Ø D1: 3, 4 en 5 mm niet afsluitbaar.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	31,4 mm
Ø D ₂	24 mm
Afkoppellengte A-maat	120 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Span-Ø D ₁	12 mm

Opname	SK 50 A = 120
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
	308740 50

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping \varnothing d / \varnothing D1 20/12 mm	302415 20/12
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef \varnothing d / \varnothing D1 32/12 mm	302412 32/12
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef \varnothing d / \varnothing D1 25/12 mm	302416 25/12
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef \varnothing d / \varnothing D1 32/12 mm	302416 32/12
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span- \varnothing 6-12 mm	354240 6-12
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50