

**Garant****Krimphouder met koelkanaalboringen, SK 50 A = 160, Span-Ø D1: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302313 10
GTIN	4062406544706
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Gr. 3–5 voor HM, vanaf gr. 6 voor HSS en HM.**
- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Met **koelkanaalboringen** en afsluitbare draad.

Koelkanaalboringen bij span-Ø D1: 3, 4 en 5 mm niet afsluitbaar.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, krimphouderverlengstukken nr. 302410 – 302419. Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450, balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	160 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Buiten-Ø D	31,4 mm

Opname	SK 50 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°zonder lengte-instelschroef, met koelkanaalboringen Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Krimphouderverlengstuk 4,5°met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50

Krimphouderverlengstuk 4,5° met lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 50	354225 50
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Krimphouderverlengstuk 4,5° zonder lengte-instelschroef Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50