

uvex

**Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar uvex u-chem 3500,
Handschoenmaat: 7**



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 094756 7 |
| GTIN | 4048612084885 |
| Artikelklasse | 04W |

Omschrijving

Uitvoering:

uvex u-chem 3500. Door de combinatie van nitrilrubber en chloropreen biedt deze handschoen een zeer goede bescherming tegen een groot aantal chemicaliën. Het product is zeer goed bestand tegen aceton, reinigingsmiddelen, lijmen en oplosmiddelen. Hoog draagcomfort dankzij zijn naadvrije katoenen voering. Veilig gebruik van warme voorwerpen tot 100 °C contactwarmte.

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------|---|
| Handschoenmaat | 7 |
| Beschermingscategorie | Categorie III |
| Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |

| | |
|---------------------------------|--|
| Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico's volgens EN 374 |
| EN 374 | Type A (ACJKLMNOST) |
| Bestendigheid tegen chemicaliën | ACJKLMNOST |
| EN 388 | 3121X |
| EN 407 | 3121X |
| Materiaal | Nitrilrubber, chloropreen |
| Dragermateriaal | Nitrilrubber, chloropreen |
| Lengte | 320 mm |
| Dikte | 0,4 mm |
| Kleur | oranje |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| Norm/verordening | EN 374 |
| Contacthitte tot | 100 °C |
| Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën |