

HEDI

Led-accustaaflamp, Type: 160



Bestelgegevens

Bestelnummer	081259 160
GTIN	4003644006090
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Accustaaflamp met draaibare kunststof haak; aan-/uit-schakelaar, afzonderlijk in te schakelen oppervlakverlichting en zaklamp.

Heldere oppervlakverlichting met 160 leds. Met lader 230 V / 12 V en autolaadkabel.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Technische beschrijving

ATEX-zone	geen
Gewicht	300 g
Energievoorziening	Accuvoeding
Lichtstroom	1000 lm
Accutype	Nikkel-metaalhydride
IP-klasse	IP 20
Aantal inbegrepen accu's	1
Totale lengte	520 mm
Brandduur	2 h
Kop- \varnothing	58 mm
Lichtopbrengst	10 W

Producttype

Inspectielamp