

**BENNING****Multimeter, Artikelomschrijving producent: MM10-PV****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473300 MM10-PV
GTIN	4014651440890
Artikelklasse	47A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stevige kunststof behuizing met groot formaat 3.1/2 inch, 4 inch of 4.3/4 inch LCD-display.

**Toepassing:**

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies. Voor nauwkeurige en betrouwbare metingen bij PV-installaties en toepassingen met hoge systeemspanningen in industrie, nijverheid en service. Datalogger, geheugen, bluetooth, app, AutoV voor automatische spanningsherkenning, LoZ en laagdoorlaatfilter (HFR).

**Norm:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Levering:**

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding. Draadtemperatuurvoeler. rubber beschermholster. krokodillenklemmen, meetadapter TA PV.

**Technische beschrijving**

Wisselstroom AC	1 mA – 10 A
Overspanningscategorie	CAT IV 600 V

Overspanningscategorie	CAT III 1000 V
Meetmethode	TRUE RMS
Weerstand	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Spanningssensor (contactloos)	ja
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081555 LR6
Aantal inbegrepen batterijen	2
Geheugenfunctie	HOLD, MAX / MIN
Energievoorziening	Batterijvoeding
Wisselspanning AC	0,1 mV – 1500 V
Doorgangsmeting	ja
Weergavebereik	6000
Capaciteit	1 nF – 10 mF
Temperatuur	-40 - 400 °C
Gelijkstroom DC	1 mA – 10 A
Gelijkspanning DC	0,1 mV – 2000 V
Frequentie	0,01 Hz – 100 kHz
Kalibratie	I3
Kalibratie	I7
Diodetest	ja
Basisnauwkeurigheid	0,5 %
Fabrikantnummer	MM10-PV
Materiaal behuizing	kunststof
Producttype	Multimeter

## Dienstverlening

KalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027000 3
	027010 3

DAkkS-kalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	
KalibratieTemperatuurvoeler met / zonder afleesinstrument Type A	027520 A
DAkkS-kalibratieTemperatuurvoeler met / zonder afleesinstrument Type A	027540 A

### Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------