

**Tweecomponenten-lijm, Producent-ID: DP190****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

taaielastische tweecomponentenlijm voor een snelle en makkelijke verwerking voor duurzaam vaste verbindingen. Hardt uit bij kamertemperatuur.

Toepassing:

Handdoseerpistool nr. 083373 gr. PISTOLE samen met plunjer nr. 083375 gr. KOLBEN3 en mengbuisjes nr. 083383 gr. MIXER gebruiken.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	DP190
Treksterkte	18 N/mm ²
Dichtheid	1,3 g/cm ³
Verwerkingstemperatuur	20 - 25 °C
Dynamische viscositeit	60000 mPas
Handvastheid na	480 min

Gegevensblad

Volledig uitgehard na	360 min
Vorm	vloeibaar
Kleur	grijs
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor materiaal	kunststof
geschikt voor materiaal	hout
Opslagtemperatuur	15 - 25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	15 maand
Hardheid volgens Shore A	35
Chemische basis	Epoxyhars
Inhoud	50 g
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 80 °C
bestand tegen stoten en trillingen	nee
Overlappingssterkte	17,6 N/mm ²
Producttype	Tweecomponenten-lijm