

Garant

**Krimhouder met trillingsdemping, met koelkanaalboringen, SK 50 A = 160,
Span-Ø D1: 10mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	302216 10
GTIN	4062406545550
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengte-instelling van het gereedschap.**
- **Voor HSS- en VHM-gereedschap.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.**
- **Met draadgaten voor balanceerschroeven.**
- **Versterkte uitvoering resp. contour.**
- **Gepolijst oppervlak.**
- **Speciaal gelagerde HM-kern in het krimhouderlichaam.**

Voordeel:

- **Trillingsdempend.**
- **Beter werkstukoppervlak.**
- **Geoptimaliseerde standtijden van het gereedschap.**
- **Verhoogde proceszekerheid.**
- **Geringere neiging tot corrosie door gepolijst oppervlak.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht (h6-schachttolerantie). Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpapparaten.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308800.

AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Krimhouderverlengstukken nr. 302410 – 302419.

Krimpapparaten, accessoires nr. 354210 – 354450.
Balanceerschroevenset nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	32 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Ø D ₂	24 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₃	80 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
L ₂	75,9 mm
Opname	SK 50 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Trilling	gedempt
Producttype	Krimphouder