

Garant**Krimphouder met trillingsdemping, met koelkanaalboringen, HSK-A 63 A = 160, Span-Ø D1: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308344 8
GTIN	4062406545598
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Hittebestendig staal.**
- **Geïntegreerde lengte-instelling van het gereedschap.**
- **Voor HSS en VHM-gereedschap.**
- **Schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Met koelkanaalboringen en afsluitbare draad.**
- **Met draadgaten voor balanceerschroeven.**
- **Versterkte uitvoering resp. contour.**
- **Gepolijst oppervlak.**
- **Speciaal gelagerde HM-kern in het krimphouderlichaam.**

Voordeel:

- **Trillingsdempend.**
- **Beter werkstukoppervlak.**
- **Geoptimaliseerde standtijden van het gereedschap.**
- **Verhoogde proceszekerheid.**
- **Geringere neiging tot corrosie door gepolijst oppervlak.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht (h6-schachttolerantie). Geschikt voor inductieve, contact- en hetelucht-krimpparaten.

Accessoires:

HSK-koelvloeistofleiding nr. 309880,
Dopsleutel nr. 309890,
Krimpparaat, accessoires nr. 354210 - 354440,
Balanceerschroeven set nr. 309906 gr. 180.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	27 mm
Koelkanaalboring	afsluitbaar
Ø D ₂	21 mm
Ø D ₃	53 mm
Span-Ø D ₁	8 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
L ₂	70 mm
Opname	HSK-A 63 A = 160
Opnamenorm	DIN 69893
Opnamenorm	DIN 69893
Vorm	A
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Trilling	gedempt
Uitvoering	versterkt
Producttype	Krimphouder