

Garant**Profieldrukpen voor buitenzeskant $\varnothing d = 32$ mm, TiN, Zeskant: 14mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	293110 14
GTIN	4062406561031
Artikelklasse	29L

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Opmerking:

Speciale geometrieën op aanvraag. Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Technische beschrijving

$\varnothing d$	32 mm
Zeskant	14 mm
L_1	20,5 mm
Profiel	Zeskant
Snijmateriaal	HSS
Profiellengte t_{max}	30 mm
Tolerantie	- 0,11 tot - 0,16 mm

Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap