

Garant**Profieldrukpen voor buitenzeskant $\varnothing d = 32$ mm, TiN, Zeskant: 6mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	293110 6
GTIN	4062406560997
Artikelklasse	29L

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Opmerking:

Speciale geometrieën op aanvraag. Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Technische beschrijving

Zeskant	6 mm
L_1	20,5 mm
$\varnothing d$	32 mm
Profiel	Zeskant
Snijmateriaal	HSS
Profiellengte t_{max}	40 mm
Tolerantie	- 0,08 tot - 0,12 mm

Coating	TiN
Producttype	Groef- en profielsteekgereedschap