



Dopsleutelassortiment 1/4; 1/2 inch-vierkant 30-delig, Aantal delen: 35



Bestelgegevens

Bestelnummer	630036 35
GTIN	4000896239887
Artikelklasse	630

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens **DIN 3122 / 3123**; **doppen** volgens **DIN 3124**. Binnen-/buitenvierkanten volgens **DIN 3120**.

Voordeel:

Smartcase met opstelfunctie.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

1/4 inch doppen voor Torx®: 7 St. gr. E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12

1/2 inch doppen voor Torx®: 6 St. gr. E12; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 inch bitdoppen voor Torx®, TiN-coating: 9 st. maat TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

1/2 inch bitdoppen voor Torx®, TiN-coating: 9 st. gr. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

1/2 inch bitdoppen voor Torx®, TiN-coating, lang: 4 St. gr. TX30; TX40; TX45; TX50

Opgeborgen in: Kunststof box met houder / aflegbak

Materiaal: Chroom-vanadiumstaal

Hoogte: 65 mm

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aantal delen	35
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
Norm	DIN 3124
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Lengte	355 mm
Breedte	235 mm
Hoogte	65 mm
Oppervlak	verchromd
met QuickRelease	nee
Producttype	Dopsleutel

Accessoires

Gereedschapskoffer voor Safety-Insert-systeem · 355 mm x 235 mm x 65 mm

165-L