



Doppelseitiges Klebeband, Breedte x lengte (mm x m): 25X50



Bestelgegevens

Bestelnummer	083778 25X50
GTIN	5900422114307
Artikelklasse	08M

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ GPT-020F is dubbelzijdig plakband en wordt gekenmerkt door een hoge vochtbestendigheid, zeer goede directe hechting, zeer goede schaarbestendigheid, ook bij verhoogde temperaturen en een goede UV-bestendigheid.

Type plakband: dubbelzijdig

Lijm: Acrylaat

Dikte: 0,2 mm

Technische beschrijving

Lijm	Acrylaat
Type plakband	dubbelzijdig
Materiaal afdekking	PP-folie
Dikte	0,2 mm
Minimale houdbaarheid	18 maand
Opslagtemperatuur	16 - 25 °C

Gegevensblad

Dragermateriaal	PET-folie
Kleur	transparant
Lengte	50 m
temperatuurbestendig tot	90 °C
Breedte	25 mm
Magazijn luchtvochtigheid	40 - 65 %
Fabrikantnummer	GPT-020F
Kleefkracht op staal	11,3 N/mm
Liner aanwezig	nee
Producttype	Plakband