



**Doppelseitiges Klebeband, Breedte x lengte (mm x m): 50X50**



**Bestelgegevens**

Bestelnummer	083778 50X50
GTIN	5900422113676
Artikelklasse	08M

**Omschrijving**

**Uitvoering:**

3M™ GPT-020F is dubbelzijdig plakband en wordt gekenmerkt door een hoge vochtbestendigheid, zeer goede directe hechting, zeer goede schaarbestendigheid, ook bij verhoogde temperaturen en een goede UV-bestendigheid.

Type plakband: dubbelzijdig

Lijm: Acrylaat

Dikte: 0,2 mm

**Technische beschrijving**

Minimale houdbaarheid	18 maand
Lengte	50 m
Materiaal afdekking	PP-folie
Kleefkracht op staal	11,3 N/mm
Fabrikantnummer	GPT-020F
Breedte	50 mm

## Gegevensblad

Opslagtemperatuur	16 - 25 °C
Dikte	0,2 mm
Kleur	transparant
Magazijn luchtvochtigheid	40 - 65 %
Lijm	Acrylaat
Type plakband	dubbelzijdig
Dragermateriaal	PET-folie
temperatuurbestendig tot	90 °C
Liner aanwezig	nee
Producttype	Plakband