

**Buizenslijper, Type: 72216660****Bestelgegevens**

Bestelnummer	077715 72216660
GTIN	
Artikelklasse	03F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Buizenslijper met **extreem hoge afnamecapaciteit**. Ideaal voor de **bewerking van buizen en bochten** – reinigen, verwijderen van aanloopkleuren, slijpen van lasnaden tot aan polijstvoorbereiding en polijsten tot spiegelglad. Toerentalbereik voor schuur-, vlies- en polijstbanden variabel instelbaar. **Verbeterde bandgeleiding**. Voor edelstalen pijpen pijp-Ø 8–45 mm.

**Levering:**

1 Buizenslijper RS 10-70 E, resp. 10 schuurbanden K120/K180, 5 vliesbanden fijn, kunststof gereedschapskoffer.

**Opmerking:**

Schuurbanden vindt u vanaf nr. 558011.

**Technische beschrijving**

Type	72216660
Energievoorziening	Batterijvoeding
Bandlengte	533 mm
Fabrikantnummer	RS 10-70 E
Maximale vibratie volgens EN	4,5 m/s <sup>2</sup>

Bewerkbare buis-Ø	8 - 45 mm
maximale bandsnelheid	350 - 1100 mm/s
Wattage	800 W
Bandbreedte	30 mm
Gewicht	2,9 kg
Producttype	Buizenslijper

## Accessoires

Schuurband normaal korund (A)KK711T Korrelgrootte 60	558011 60
Schuurband normaal korund (A)KK711T Korrelgrootte 120	558011 120
Schuurband normaal korund (A)KK711T Korrelgrootte 80	558011 80
Schuurband normaal korund (A)KK711T Korrelgrootte 180	558011 180
Schuurband normaal korund (A)KK711T Korrelgrootte 40	558011 40