

**Garant****DCGW 04T001 FN, PKD, Snijkantuitvoering: N****Bestelgegevens**

Bestelnummer	265829 N
GTIN	4062406561123
Artikelklasse	21L

**Omschrijving****Uitvoering:**

**PKD** – polykristallijne diamant, fijne korrel. Neutraal, zonder spaanbreker.

**Toepassing:**

Voor aluminium, aluminiumlegeringen, non-ferrometalen, kunststoffen, composiet, titaniumlegeringen, gesinterde metalen.

Spaanhoek: 0 graden

Soort: PKD

Snijkantuitvoering: N

Snijdiepte  $a_p$ : 0,1 - 2,5 mm

Voeding  $f$ : 0,03 - 0,4 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  voor aluminium < 10% Si: 300 - 2000 m/min

Snijnsnelheid  $v_c$  voor non-ferrometalen: 300 - 1500 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,03 - 0,4 mm/omw,
Snedeccondities	continu

Aantal wisselingen/snijcanten	1
Snij snelheid $v_c$ voor G(C)FK	150 - 600 m/min
ISO-code wisselplaat	DCGW 04T001 FN
Snij snelheid $v_c$ voor aluminium < 10% Si	300 - 2000 m/min
Soort	PKD
Snijkantuitvoering	N
Snij snelheid $v_c$ voor non-ferrometalen	300 - 1500 m/min
Snijmateriaal	PKD
Hoekradius	0,1 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Productnaamattribuut	PKD
Spaanhoek	0 graden
Producttype	Wisselplaat voor het draaien