



Led-straler met dimfunctie CAS, Type: NOVA-10



Bestelgegevens

Bestelnummer	081242 NOVA-10
GTIN	
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Cordless Alliance System (CAS) is een producentonafhankelijk accusysteem van toonaangevende merken voor elektrisch gereedschap.

Krachtige led-accustraler met dimfunctie. De behuizing van spuitgietaluminium is extreem robuust en resistent tegen sterke stoten, slagen en trillingen. Voor gebruik met CAS 12V of 18V accu's of directe aansluiting op de SCANGRIP® stroomvoorziening (accessoires).

- **Dankzij de BLUETOOTH lichtregeling kunnen maximaal vier lampen worden in-/uitgeschakeld en kan de lichtopbrengst in vijf niveaus worden aangepast aan de betreffende werkzaamheden.**
- **Met afneembare diffusor.**
- **Geïntegreerde draaggreep en nieuwe voet voor flexibele uitlijning en directe montage op het SCANGRIP®-statief of aan magneethouders.**

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Lampen worden zonder accu en lader geleverd.

Opmerking:

Bijbehorende accu's, laders en netadapters voor de stroomvoorziening met kabel vindt u onder nr. 081246 – 081249.

IP-klasse: IP 65

Lichtstroom: 1000 - 10000 lm

Aantal inbegrepen accu's: 0

Accutype: Lithium-ion

Accuspanning: 12 V
Accuspanning: 18 V
Totale lengte: 305 mm

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 65
Energievoorziening	Accuvoeding
Lichtstroom	1000 - 10000 lm
Totale hoogte	290 mm
Totale lengte	305 mm
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	12 V
Accuspanning	18 V
Totale breedte	125 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Fabrikantnummer	NOVA 10 CAS
Producttype	Straler