

**Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 5,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	613800 5,5
GTIN	4013288219039
Artikelklasse	63F

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.

Bijzonder geschikt voor krappe ruimtes. Door de combinatie van de met 7,5° gedraaide bek en de dubbele zeskantgeometrie wordt een verdubbeling van de aanzetpunten behaald. De kleine terughaalhoek in de bek grijpt de schroef om de 15° aan.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiaal:**

Chroom-molybdeenstaal, mat verchromd.

**Opmerking:**

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 613600

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	5,5 mm
maximale bekhoogte h1	4 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Maximale ringhoogte h <sub>2 max</sub>	6 mm
Sleutellengte L	100 mm
Fabrikantnummer	6003 Joker
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-molybdeenstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel