

Garant GRIDLINE

**Basiskast met scheidingswand met doorzichtige vleugeldeuren, Type: 2000-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	940084 2000-1
GTIN	4062406565091
Artikelklasse	9GI

**Omschrijving****Uitvoering:**

Kast met indeling in 40x20G met scheidingswand. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Ingehangen middenscheidingswand met  $\square$  9x9 mm in een raster van 37 mm, met een vaste en 2 in hoogte verstelbare legborden. Draagvermogen van de ingehangen middenscheidingswand of het zwevende compartiment: 200 kg.

**Plaatsing:**

Aantal legborden breedte 20G: 3

**Levering:**

Kast inclusief scheidingswand en legborden.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

**Technische beschrijving**

Kastfronten	Doorzichtige vleugel deur
Gewicht	114 kg
Handgreep positionering	midden
Breedte in G	40
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Breedte	1000 mm
Nuttige hoogte	1845 mm
Hoogte	2000 mm
Diepte in G	20
ComfortClose	nee
Diepte	500 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

## Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11