

Garant GRIDLINE

Basiskast met scheidingswand met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Type: 2000-2**Bestelgegevens**

Bestelnummer	940082 2000-2
GTIN	4062406565077
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Kast met indeling in 40x20G met scheidingswand. Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Vleugeldeuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep met stiftcilinderslot. **Nivelleersokkel** met 4 individueel instelbare voeten voor het compenseren van oneffenheden in de ondergrond. Ingehangen middenscheidingswand met □ 9x9 mm in een raster van 37 mm, met 2 vaste en 4 in hoogte verstelbare legborden. Draagvermogen van de ingehangen middenscheidingswand of de zwevende compartimenten: 200 kg.

Plaatsing:

Aantal legborden breedte 20G: 6

Aantal legborden breedte 40G: 1

Levering:

Kast inclusief scheidingswand en legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Deuren antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor legborden en accessoires voor GridLine kasten zie nr. 940501 – 940710 en Groep 95.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Technische beschrijving

Handgreep positionering	midden
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	100 kg
Kastfronten	Volledig plaatstalen vleugel deur
ComfortClose	nee
Gewicht	118 kg
Diepte in G	20
Nuttige hoogte	1845 mm
Hoogte	2000 mm
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen	ja
Breedte in G	40
Breedte	1000 mm
Diepte	500 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen	1000 kg
Deuropeningshoek	250 graden
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kast type	Basiskast
Producttype	Legbordenkast

Accessoires

Legbord Voor kast- / compartimentbreedte in G 20	940550 20
Schuifgreep voor GridLine Type GP11	914226 GP11

