



## Soldeerrookafzuiging Easy Arm 2, Aantal filters/armen: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	082304 2
GTIN	4003008095333
Artikelklasse	04K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Visuele en akoestische indicator voor filterwissel. Filters met identieke bouw voor EASY ARM 1 en EASY ARM 2. Interface voor het aansluiten van i-CON-soldeerstations.

Hoge afzuigcapaciteit – Efficiënte filtercapaciteit – Stille werking. Filter van de proceslucht door 3 niveaus:

- **Voorfilter voor stof en grotere deeltjes.**
- **Combifilter voor microdeeltjes.**
- **Actieve-koolstoffilter bindt schadelijke gassen.**

Montage van het systeem gebeurt met geschikte tafelhouder. Accessoires zoals afzuigarmen en -mondstukken vindt u in de onlineshop onder nr. 082306 – 082313.

De afzuigcapaciteit wordt op het systeem met een druk op de knop voor elke afzuigarm individueel ingesteld.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

### Technische beschrijving

Afzuigvolume per arm	110 m <sup>2</sup> /h
Totale breedte	255 mm
Netspanning	100 - 240 V
Totale hoogte	470 mm

Totale lengte	490 mm
Gewicht	15 kg
Netfrequentie	50 - 60 Hz
Wattage	80 W
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Afzuiginrichting

## Accessoires

Combifilter compleet Type 1	082306 1
Afzuigarm met scharnier Omniflex Type 1	082311 1
Afzuigarm met scharnier voor tafelmontage Highflex Type 1	082308 1
Afzuigarm Highflex Type 1	082309 1
Voorfilter Type 1	082307 1
Afzuigmondstuk Plus Type 1	082313 1
Afzuigarm met scharnier Omniflex Type 1	082310 1
Afzuignippel rechthoekig Type 1	082312 1
Combi filter compleet	OCA10-1001
Voorfilter G4 PU 4 st.	OCA10-1002/04