

## HEDI

### Machinelamp, Type: 9LED-BR



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	081305 9LED-BR
GTIN	4003644022540
Artikelklasse	08B

#### Omschrijving

**Uitvoering:**

Hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, met aan-/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel. Alle HEDI® machine-/werkplekverlichting worden standaard geleverd met tafelklemmen, geïntegreerde magneet en 4 schroeven voor een flexibele bevestiging van de lamp op diverse ondergronden.

Met 3 helderheidsniveaus voor een optimale belichting van de werkplek, innovatief design maakt een beoordeling van het object van bovenaf door de lamp mogelijk, verlengde ommantelde metalen buigarm van 600 mm.

**Functie:**

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

#### Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
ATEX-zone	geen
Lichtstroom	750 lm

IP-klasse	IP 20
Lichtopbrengst	6 W
Lichtbron	Led
Producttype	Machinelamp