

HEDI

Machinelamp, Type: 6LED



Bestelgegevens

Bestelnummer	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige, universeel inzetbare lampen, met aan-/uit-schakelaar, 3 m rubber aansluitkabel. Alle HEDI® machine-/werkplekverlichting worden standaard geleverd met tafelklemmen, geïntegreerde magneet en 4 schroeven voor een flexibele bevestiging van de lamp op diverse ondergronden.

Klassieke machinelamp in uitvoering met brede straal. Lampkop dankzij kogelgewricht met 340° draai- en zwenkbaar. Inclusief verwisselbare lichtbron.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Technische beschrijving

Lichtopbrengst	7 W
ATEX-zone	geen
Lichtkleur	koudwit
Energievoorziening	Netvoeding

IP-klasse	IP 20
Wattage	7 W
Kleurtemperatuur	6500 K
Lichtstroom	621 lm
Lichtbron	Led
Producttype	Machinelamp