


**Garant****Radius-wisselplaat, HB225, Type / radius R: 16/1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231527 16/1
GTIN	4062406565541
Artikelklasse	21Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Radius-wisselplaten met 2 snijkanten.

**Toepassing:**

Voor convexe radiussen aan buiten-Ø of in boringen.

**T.b.v.:**

Nr. 231500 maat 16

X: 2,75 mm

Y: 1,5 mm

Z: 2,51 mm

**Technische beschrijving**

X	2,75 mm
Y	1,5 mm
L	11,11 mm
Radius R	1 mm
S	3,97 mm

Type	161
Coating	TiAlN
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Z	2,51 mm
Soort	HB225
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	65 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		