

Garant**Wisselplaat voor NC-centreerboor, HB225, Type: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231521 16
GTIN	4062406565534
Artikelklasse	21Y

Omschrijving**Toepassing:**

Voor NC-aanboren en afschuinen. Ook geschikt voor vlakdraaien bij stilstaand gebruik op de draaibank. **Geschikt voor graveren.**

Opmerking:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Coating	AlCrN
ISO-code	SOGT 11T308
Type	16
Soort	HB225
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		