

**Garant****Radius-wisselplatenset, HB225, Type / radius R: 16/1-3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231528 16/1-3
GTIN	4062406565596
Artikelklasse	21Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

radius-wisselplaten met 2 snijkanten.

**Toepassing:**voor convexe radiussen aan buiten- $\emptyset$  of in boringen.**T.b.v.:**

Nr. 231500 maat 16

**Inhoud:**

resp. 1 radius-wisselplaat nr. 231527: Maat 16/1; 16/1,5;16/2; 16/2,5; 16/3

**Technische beschrijving**

Soort	HB225
Producttype	Wisselplaat voor het boren

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	250 m/min	N

Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	65 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	geschikt	250 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		