

Mahr**Compact lengtemeetapparaat Millimar C 1200, Type: 1200T****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434707 1200T
GTIN	4059192062002
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte behuizing met contrastrijk TFT-kleurendisplay met hoge resolutie. Aansluiting voor 1 inductieve taster. Display traploos kantelbaar voor een optimale gezichtshoek. De meetrichting is omkeerbaar. Werkt op netstroom en batterijen.

Functie:

- **Dynamische meetfuncties: Max, Min, Max-Min.**
- **Centreren van de weergave op het midden van de tolerantiegrenswaarden.**
- **Wachtwoord voor menu.**

Toepassing:

Als weergave voor een inductieve taster voor eenvoudige meettaken (+ A, – A). Ideaal voor stationair en mobiel gebruik in werkplaats en productie. Voor inductieve taster met Tesa-compatibiliteit.

Levering:

Inclusief netvoedingsapparaat (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498938.

Technische beschrijving

Hoogte	170 mm
Schaalverdeling instelbaar	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 μm
Breedte	130 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetbereik	± 3 tot ± 5000 μm
Lengte	150 mm
Gewicht	1 kg
Maximale resolutie	0,1 μm
Compatibiliteit	Tesa
Weergave	Digitaal
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Producttype	Afreesinstrument

Accessoires

Inductieve lengtemeettaster Type 2004M	434760 2004M
Inductieve lengtemeettaster met steekverbinding Type 1300TA	434750 1300TA
Inductieve lengtemeettaster met steekverbinding Type 1300MA	434750 1300MA
Aansluitkabel Type USB2	498938 USB2
Inductieve lengtemeettaster Type 2004T	434760 2004T
Aansluitkabel Type R2	498938 R2
Aansluitkabel Type D2	498938 D2