

 Mahr**Compact lengtemeetapparaat Millimar C 1200, Type: 1200M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	434707 1200M
GTIN	4059192063528
Artikelklasse	43A

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte behuizing met contrastrijk TFT-kleurendisplay met hoge resolutie. Aansluiting voor 1 inductieve taster. Display traploos kantelbaar voor een optimale gezichtshoek. De meetrichting is omkeerbaar. Werkt op netstroom en batterijen.

Functie:

- **Dynamische meetfuncties: Max, Min, Max-Min.**
- **Centreren van de weergave op het midden van de tolerantiegrenswaarden.**
- **Wachtwoord voor menu.**

Toepassing:

Als weergave voor een inductieve taster voor eenvoudige meettaken (+ A, – A). Ideaal voor stationair en mobiel gebruik in werkplaats en productie. Voor inductieve taster met Mahr-compatibiliteit.

Levering:

Inclusief netvoedingsapparaat (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498938.

Technische beschrijving

Maximale resolutie	0,1 µm
Energievoorziening	Netvoeding
Energievoorziening	Batterijvoeding
Meetbereik	±3 tot ±5000 µm
Lengte	150 mm
Breedte	130 mm
Gewicht	1 kg
Schaalverdeling instelbaar	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm
Hoogte	170 mm
Compatibiliteit	Mahr
Weergave	Digitaal
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Producttype	Afreesinstrument

Accessoires

Aansluitkabel Type USB2	498938 USB2
Aansluitkabel Type R2	498938 R2
Inductieve lengtemeettaster Type 2004T	434760 2004T
Aansluitkabel Type D2	498938 D2
Inductieve lengtemeettaster met steekverbinding Type 1300MA	434750 1300MA
Inductieve lengtemeettaster Type 2004M	434760 2004M
Inductieve lengtemeettaster met steekverbinding Type 1300TA	434750 1300TA