

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitale buitensneltaster met meetcontact kogel, Meetbereik: 0-50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438573 0-50
GTIN	2050002053175
Artikelklasse	46Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

1 vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. **Digitale weergave van de absolute waarde.** Door het invoeren van **presetwaarden** kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

**Functie:**

IP67: Bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR3.

**Accessoires:**

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A2, datakabel nr. 497440 en draadloze adapter nr. 498954 gr. A5.

**Technische beschrijving**

Lengte van meetcontact onder Hf	30 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	167 mm
HM-tasterkogel-Ø	3 mm
Meetbereik	0 - 50 mm
Herhalingsnauwkeurigheid	0,03 mm
Meetkracht	0,9 - 1,2 N

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
Aantal inbegrepen batterijen	2
IP-klasse	IP 67
Maximale afwijking	0,05 mm
Lengte van meetcontact boven Hb	30 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,001 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,002 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,005 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,01 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,02 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,05 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C7
Producttype	Sneltaster voor buiten

## Dienstverlening

KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S
DAkkS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S