

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitale buitensneltaster met meetcontact kogel, Meetbereik: 0-30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	438573 0-30
GTIN	2050002053168
Artikelklasse	46Q

Omschrijving**Uitvoering:**

1 vaste en 1 beweegbare tastarm met HM-kogelmeetaanslagen. **Digitale weergave van de absolute waarde.** Door het invoeren van **presetwaarden** kunnen vanuit een willekeurige waarde de afwijkingen worden bepaald.

Functie:

IP67: Bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 2 batterijen nr. 081561 maat LR3.

Accessoires:

Datakabeladapter nr. 498954 gr. A2, datakabel nr. 497440 en draadloze adapter nr. 498954 gr. A5.

Technische beschrijving

Lengte van meetcontact boven Hb	30 mm
Meetkracht	1 - 1,5 N
Lengte van meetcontact onder Hf	30 mm
Maximale tastarmlengte L (meetdiepte)	115 mm
Herhalingsnauwkeurigheid	0,02 mm
Meetbereik	0 - 30 mm

Aantal inbegrepen batterijen	2
Energievoorziening	Batterijvoeding
IP-klasse	IP 67
Maximale afwijking	0,04 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR3
HM-tasterkogel-Ø	3 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,001 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,002 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,005 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,01 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,02 mm
Numerieke resolutie omschakelbaar	0,05 mm
Norm	Fabrieksnorm
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	Digimatic-aansluiting
Aansluiting	USB-interface
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Kalibratie	C7
Producttype	Sneltaster voor buiten

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023460 S
KalibratieBuiten- / binnensneltaster Type S	023450 S