

Garant

Miniwisselplaat voor het uitdraaien binnen met spaangeleidingsgroef rechts, HB720, Ø Dmin: 11mm

**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 270021 11 |
| GTIN | 4062406564896 |
| Artikelklasse | 21I |

Technische beschrijving

| | |
|--|---------------------|
| Plaatafmeting Ø d | 8 mm |
| Punt-midden-afstand L ₃ | 6,7 mm |
| Radius R | 0,2 mm |
| Minimale Ø D _{min} | 11 mm |
| Plaatdikte T | 4 mm |
| Maximale snijdiepte a _{p max} | 0,15 - 0,5 mm |
| Voeding f | 0,02 - 0,03 mm/omw, |
| Slijphoek α | 70 graden |
| maximale snijdiepte t _{max} | 2,3 mm |
| Coating | TiCN |
| Serie | Mini |

| | |
|-------------|-----------------|
| Soort | HB720 |
| Producttype | Miniwisselplaat |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------|----------|
| Alu kunststoffen | beperkt geschikt | 80 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | beperkt geschikt | 80 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | beperkt geschikt | 60 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 80 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 60 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 70 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 50 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | 30 m/min | S |
| GG(G) | geschikt | 60 m/min | K |
| CuZn | geschikt | 80 m/min | N |
| Continu | geschikt | | |
| Onregelmatig | beperkt geschikt | | |
| Onderbroken | beperkt geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |