

Garant

**ministeekplaat voor het insteken binnen volradius rechts, HB720, \varnothing Dmin / w:
8/1,2mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	270050 8/1,2
GTIN	4062406566210
Artikelklasse	21I

Technische beschrijving

Plaatdikte T	3,6 mm
Minimale \varnothing D _{min}	8 mm
Steekbreedte w	1,2 mm
Punt-midden-afstand L ₃	4,8 mm
Voeding f	0,02 - 0,03 mm/omw,
maximale snijdiepte t _{max}	1 mm
Plaatafmeting \varnothing d	6 mm
Radius R	0,6 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	HB720
Producttype	Miniwisselplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt onder voorwaarden		
Onderbroken	geschikt onder voorwaarden		
nat maximaal	geschikt		