

**Garant**

**ministeekplaat voor het insteken binnen volradius rechts, HB720, Ø Dmin / w:  
11/1,2mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	270050 11/1,2
GTIN	4062406566241
Artikelklasse	21I

**Technische beschrijving**

maximale snijdiepte $t_{\max}$	2,3 mm
Voeding f	0,02 - 0,03 mm/omw,
Punt-midden-afstand $L_3$	6,7 mm
Plaatdikte T	4 mm
Plaatafmeting $\varnothing d$	8 mm
Steekbreedte w	1,2 mm
Minimale $\varnothing D_{\min}$	11 mm
Radius R	0,6 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	HB720
Producttype	Miniwisselplaat

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden	80 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden	60 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	70 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt onder voorwaarden	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	60 m/min	K
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt onder voorwaarden		
Onderbroken	geschikt onder voorwaarden		
nat maximaal	geschikt		