

Garant

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 20/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	213052 20/3
GTIN	4062406566326
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ramplinglengte L voor α_{\max}	12,4 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijkant-Ø D _c	20 mm
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Inwendige koeling	ja
Totale lengte L _{totaal}	130 mm
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
Schacht-Ø D _s h6	20 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	38 mm

Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Serie	Power Q
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	34 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,62 graden
Instelhoek κ	20 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees