

Garant**GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 22/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213056 22/3
GTIN	4062406566579
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Rampinglengte L voor α_{\max}	14,4 mm
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Opnamedraad M	M10
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	38 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	42 mm
Serie	Power Q

$\varnothing D_3$	16 mm
Totale lengte L_{totaal}	30 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	22 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Inwendige koeling	ja
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
Rampinghoek α_{max}	1,39 graden
$\varnothing D_2$	18 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees