

Garant

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, $\varnothing D$ / aantal snijkanten Z: 25/4mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	213056 25/4
GTIN	4062406566586
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

$\varnothing D_3$	19 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Rampinglengte L voor α_{\max}	17,4 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Serie	Power Q
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm

geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
Inwendige koeling	ja
Rampinghoek α_{\max}	1,15 graden
Opnamedraad M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L_{totaal}	35 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees